fiche produit

article n° 0D.204.2155.0

plaque d'extrémité APWTPN 4 D1/2

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2 mm, longueur 67,3 mm, couleur gris



article n°	0D.204.2155.0
EAN	4049088707421
unité de commande	100 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général


couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
force	2 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	2 mm
longueur	67,3 mm
matériel	plastique
hauteur	33 mm

dessin technique





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.204.2155.0	APWTPN 4 D1/2	grau / grey
0D.204.2155.7	APWTPN 4 D1/2 GN	grün / green

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	10.02.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.204.2155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

wieland

Index / Datum / Blatt
Date / Sheet
Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 10:29:30 1.000

01-QU-RD-32/21