Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.210.2155.7

Tapa final APWTPN 10 D1/2 GN

Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2,2 mm, longitud 90,5 mm, color Verde



Artículo Nº	0D.210.2155.7
EAN	4049088718519
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales


Color	Verde
Tipo de tapa final	Sí
Grosor	2,2 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2,2 mm
Longitud	90,5 mm
Material	Plástico
Altura	48,6 mm

Dibujo técnico





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.210.2155.0	APWTPN 10 D1/2	grau / grey
0D.210.2155.7	APWTPN 10 D1/2 GN	grün / green

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	16.05.2025	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.210.2155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-27 10:57:16 1.000

01-QU-RD-32/21