
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.206.2155.7

Tapa final APWTPN 6 D1/2 GN

Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 2 mm, longitud 74,6 mm, color Verde



Artículo Nº	0D.206.2155.7
EAN	4049088718373
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales


Color	Verde
Tipo de tapa final	Sí
Grosor	2 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2 mm
Longitud	74,6 mm
Material	Plástico
Altura	41,5 mm

Dibujo técnico





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.206.2155.0	APWTPN 6 D1/2	grau / grey
0D.206.2155.7	APWTPN 6 D1/2 GN	grün / green

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

gezeichnet / drawn: Tag/Date 13.05.2025, Name Hollet

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.206.2155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

© Alle Rechte vorbehalten / © All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich / confidentially class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 14:22:24 1.000

01-QU-RD-32/21