
fiche produit

article n° 0D.S02.2755.0

plaque d'extrémité APWTN 1.5 SN B

plaque d'extrémité classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, type de plaque de terminaison oui, force 2,5 mm, longueur 47,7 mm, couleur gris



article n°	0D.S02.2755.0
EAN	4049088722844
unité de commande	50 pièce(s)


certificats/approbations

données techniques

général

couleur	gris
type de plaque de terminaison	oui
force	2,5 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	2,5 mm
longueur	47,7 mm
matériel	plastique
hauteur	31 mm

dessin technique



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S02.2755.0	APWTN 1.5 SN B	grau / grey	50

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Tag/Date Name

gezeichnet drawn 07.10.2025 Burger

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S02.2755.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

wieland

Index Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig