Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S04.2555.0

Tapa final APWTN 4 E FSI

Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1 mm, longitud 72 mm, color Gris



Artículo Nº	0D.S04.2555.0
EAN	4049088723087
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Grosor	1 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	1 mm
Longitud	72 mm
Material	Plástico
Altura	45,8 mm

Dibujo técnico





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S04.2555.0	APWTN 4 E FSI	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	08.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S04.2555.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

wieland

Index / Datum / Blatt Date / Sheet / Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-26 11:01:06 1.000

01-QU-RD-32/21