
Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S10.2155.0

Tapa final APWTN 10 D1/2

Tapa final tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final Sí, grosor 1,2 mm, longitud 55,3 mm, color Gris



Artículo Nº	0D.S10.2155.0
EAN	4049088723582
Unidad de embalaje	100 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones


Datos técnicos

Datos generales


Color	Gris
Tipo de tapa final	Sí
Grosor	1,2 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	1,2 mm
Longitud	55,3 mm
Material	Plástico
Altura	55 mm
Libre de halógenos	Sí

Dibujo técnico





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.2155.0	APWTN 10 D1/2	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG | www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: of

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.S10.2155.0 13K

Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	28.05.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title

ABSCHLUSSPLATTE

end plate

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse: confidentially class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-05-28 10:49:56 1.000

01-QU-RD-32/21