Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S50.1155.0

Partición TW 002 WRTN

Partición tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0, tipo de tapa final No, grosor 2 mm, longitud 151,5 mm, color Gris



Artículo Nº	0D.S50.1155.0
EAN	4049088730290
Unidad de embalaje	20 Pieza (s)


Certificaciones / Homologaciones

Datos técnicos

Datos generales

Color	Gris
Tipo de tapa final	No
Grosor	2 mm
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Anchura del borne	2 mm
Longitud	151,5 mm
Material	Plástico
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Altura	73,9 mm

Dibujo técnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S50.1155.0	TW 002 WRTN	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog / additional data see CATALOG or eCATALOG: www.wieland-electric.com, eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Maßstab / Scale: 1:1

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S50.1155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: TRENNWAND / partition plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved | Vertraulichkeitsklasse: Confidentiality Class: Vertraulich confidential

These dimensions will be especially checked at delivery | Only inspection dimensions | With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft | Ausschließlich Prüfmaße | Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-12-01 14:16:32 1.000 | 01-QU-RD-32/21