Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S50.1155.0

Piastrina di separazione TW 002 WRTN

Piastrina di separazione Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura No, Spessore 2 mm, Lunghezza 151,5 mm, Colore grigio



Nr. Art.	0D.S50.1155.0
EAN	4049088730290
Quantità per ordine	20 Pezzo


Certificati/Approvazioni

Dati tecnici

Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	No
Spessore	2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	2 mm
Lunghezza	151,5 mm
Materiale	Materiale plastico
Tipo di montaggio	Guida DIN
Altezza	73,9 mm

Disegno tecnico



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S50.1155.0	TW 002 WRTN	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	30.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S50.1155.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Type

Benennung/Title: TRENNWAND
partition plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

2025-12-01 14:16:32 1.000

01-QU-RD-32/21

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig