fiche produit

article n° 0D.S42.3327.0

IVB WTN 240-3 IN



article n°	0D.S42.3327.0
EAN	4049088724015
unité de commande	50 pièce(s)


certificats/approbations


données techniques

général


couleur	gris
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
largeur/grille dimension	100,8 mm
longueur	50 mm
dimension de la grille	36 mm
nombre de bornes pontées	3
type de montage	vissable
isolé	oui
version	connecteur transversal
hauteur	44,4 mm

dessin technique





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type	Farbe /colour	VPE: packaging unit:
0D.S42.3227.0	2	IVB WTN 240-2 IN	grau / grey	50
0D.S42.3327.0	3	IVB WTN 240-3 IN	grau / grey	50

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	29.10.2025	Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S42.3227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index / Änderung / Revision

Datum / Blatt
Date / Sheet

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2025-11-17 14:01:33 1.000

01-QU-RD-32/21