Ficha técnica de producto

Artículo Nº 0D.S36.3627.0

# IVB WTN 35-6 IN

IVB WTN 35-6 IN número de espacios 16 mm, aislado Sí, número de polos 6, color Gris, altura 34 mm, método de montaje Atornillable, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



| | |
|---|---|
| Artículo Nº | 0D.S36.3627.0 |
| EAN | 4049088732010 |
| Unidad de embalaje | 100 Pieza (s) |

## Certificaciones / Homologaciones

## Datos técnicos

**Datos generales**

| | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94 | V0 |
| Anchura del borne | 92,5 mm |
| Longitud | 4,5 mm |
| número de espacios | 16 mm |
| Número de abrazaderas | 6 |
| Método de montaje | Atornillable |
| Aislado | Sí |
| Tipo | Puente de unión |
| Altura | 34 mm |

Dibujo técnico










© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

| Bestell-Nr. /order no. | Polzahl P /number of poles P | Typ /type | Farbe /colour | VPE: packaging unit: |
|---|---|---|---|---|
| 0D.S36.3227.0 | 2 | IVB WTN 35-2 IN | grau / grey | ⓐ 100 |
| 0D.S36.3327.0 | 3 | IVB WTN 35-3 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3427.0 | 4 | IVB WTN 35-4 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3527.0 | 5 | IVB WTN 35-5 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3627.0 | 6 | IVB WTN 35-6 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3727.0 | 7 | IVB WTN 35-7 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3827.0 | 8 | IVB WTN 35-8 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.3927.0 | 9 | IVB WTN 35-9 IN | grau / grey | |
| 0D.S36.4027.0 | 10 | IVB WTN 35-10 IN | grau / grey | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 29.10.2025 | Eichhorn N. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 0D.S36.3227.0 13K

Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| a | 19.11.2025 / | |

wieland

Type

Benennung/Title

EINLEGEBRUECKE
connection plug