


Auslieferungszustand: unmontiert
/delivery condition: unmounted



montierter Zustand
/mounted state





Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.932.3053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S S1 ZR1 WS
92.932.3053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S S1 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
/		Farbe /colour:	gezeichnet drawn	05.11.2025	Göhl M.	T 92.932.3053.0 13K
/	Maßstab / Scale 2:1	siehe Tabelle /see table	Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
/			Type	Benennung/Title		
/		wieland		STECKERTEIL+ZE		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			/male connector with strain relief		
Änderung / Revision				250V AC 20A 2,5mm²		

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential