


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig







Hinweis
/note

(1) Kabeldicke min. 6mm
/cable thickness min. 6mm
Kabeldicke max. 12mm
/cable thickness max. 12mm

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG /additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electirc.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale 1:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	29.01.2026	Fischer D.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No. 05.569.8553.0 13K — Index -

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type: podis

Benennung/Title
BUNDLE FLACHLEITUNGSBEFESTIGUNG
Befestigungsschelle mit Gitterkanalklemme und Schraube