


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential



Hutschiene EN 60715-15x5,5
/mounting rail EN 60715-15x5,5



1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.ST4.0055.0	WTN 4 TS15	grau / grey
5D.ST4.0055.1	WTN 4 TS15 SW	schwarz / black
5D.ST4.0055.2	WTN 4 TS15 WS	weiß / white
5D.ST4.0055.3	WTN 4 TS15 GS	schiefergrau / slate grey
5D.ST4.0055.5	WTN 4 TS15 RT	rot / red
5D.ST4.0055.6	WTN 4 TS15 BL	blau / blue
5D.ST4.0055.9	WTN 4 TS15 OR	orange

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. / Index
	gezeichnet drawn	18.09.2025	Hollet	5D.ST4.0055.0 13K / a
Maßstab / Scale 2:1	Elektronische Freigabe Electronic Release			Maße in mm / Dimensions are in mm
Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
a	12.03.2026 /	

wieland

Type

Benennung/Title

DURCHGANGSKLEMME

feed-through terminal