

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
	/		gezeichnet drawn	17.09.2025	Sachs (extern)
	/	Maßstab / Scale 2:1	Elektronische Freigabe Electronic Release		
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:	
	/			Type	Benennung/Title
a	10.03.2026 /	wieland			TRENNKLEMME
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				disconnect terminal
	Änderung / Revision				

Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.SB4.4155.0 13K — Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.SB4.4155.0	WTN 4 S TK	grau / grey
5D.SB4.4155.6	WTN 4 S TK BL	blau / blue

ⓐ