Data sheet del prodotto

Nr. Art. 0D.S04.1955.0

Piastrina di chiusura APWTN 4 S TK

Piastrina di chiusura Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Tipo di piastrina di chiusura sì, Spessore 1,2 mm, Lunghezza 56,2 mm, Colore grigio,



Nr. Art.	0D.S04.1955.0
EAN	4049088739699
Quantità per ordine	50 Pezzo


Certificati/Approvazioni


Dati tecnici


Generale

Colore	grigio
Tipo di piastrina di chiusura	sì
Spessore	1,2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94	V0
Larghezza/passo	1,2 mm
Lunghezza	56,2 mm
Materiale	Materiale plastico
Altezza	29,35 mm
Privo di alogeni	sì

Disegno tecnico







Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S04.1955.0	APWTN 4 S TK	grau / grey

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog | www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG | eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	27.02.2026	Hollet

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 0D.S04.1955.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Type

Benennung/Title: ABSCHLUSSPLATTE
end plate

wieland

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
confidentiality class: confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

2026-03-04 09:51:25 1.000

01-QU-RD-32/21