

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig




1:1




Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

| Freitoleranz nach / General tolerance | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: / First Use: | Blatt: / Sheet: 1 von / of 1 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | Werkstoff / Material | | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr. / Drawing No. / Index |
| | / | | gezeichnet / drawn | 18.09.2025 | Sachs (extern) | 5D.S25.1555.0 13K / a |
| | / | Maßstab / Scale 1:1 | Elektronische Freigabe / Electronic Release | | | Maße in mm / Dimensions are in mm |
| | / | Vol. mm³ | Ofl./Srf. mm² | Ersatz für / Replacement for: | | |
| | / | | | Type | Benennung/Title | HOCHSTROMKLEMME / high current terminal |
| a | 29.04.2026 / | wieland | | | | |
| Index | Datum / Blatt / Date / Sheet | | | | | |
| Änderung / Revision | | | | | | |

| Bestell-Nr. /order no. | Typ /type | Farbe /colour |
|---|---|---|
| 5D.S25.1555.0 | WRTN 25 | grau / grey |