
© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved


Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig



1:1



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. / Index
	/			gezeichnet drawn	20.10.2025	Eichhorn N.	
	/	Maßstab / Scale					0D.S10.2155.0 13K / a
	/	2:1		Elektronische Freigabe Electronic Release			
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			Maße in mm / Dimensions are in mm
	/			Type	Benennung/Title		
a	28.05.2026 /	wieland			ABSCHLUSSPLATTE end plate		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
	Änderung / Revision						

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.S10.2155.0	APWTN 10 D1/2	grau / grey