

© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





1:1



Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
0D.200.0355.0	WEFN 4N	grau / grey
0D.200.0355.1	WEFN 4N SW	schwarz / black

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

				Tag/Date	Name
/		Werkstoff / Material	gezeichnet drawn	28.08.2025	Eichhorn N.
/					
/	Maßstab / Scale 2:1		Elektronische Freigabe Electronic Release		
/					
/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
/					
a	14.08.2026 /	wieland	Type	Benennung/Title	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			ENDKLAMMER	
Änderung / Revision				end bracket	

Zeichnung Nr. / Drawing No. 0D.200.0355.0 13K | Index a

Maße in mm / Dimensions are in mm