


© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse: Vertraulich
Confidentiality Class: Confidential

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig








Gehäuseausschnitt
/section of housing

t= 1,5mm-2,5mm



Teile-Nr. /part-no.	Farbe /colour	Typ /type
92.031.7758.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I3S B1 REV WS
92.031.7758.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I3S B1 REV SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

	/	Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/	Farbe /colour:	gezeichnet drawn	07.10.2025	Murk M.	T 92.031.7758.0 13K	a
	/	siehe Tabelle /see table	Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/	Maßstab / Scale 2:1				Maße in mm / Dimensions are in mm	
	/	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	wieland		Type	Benennung/Title		
a	22.09.2026 /				BUCHSENTEIL		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet				/female connector		
Änderung / Revision					250V AC 20A 2,5mm²		