

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its coneents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





## Kodierung /coding




## Auslieferungszustand
delivery status






| | | | |
|---|---|---|---|
| 46.031.5051.6 | RST16i3/2S B1 M02 A TB | C5 | **türkisblau** /turquoiseblue |
| 46.031.5054.9 | RST16i3/2S B1 M02 H BL | C4 | **lichtblau** /lightblue |
| 46.031.5051.4 | RST16i3/2S B1 M02 L BR | C3 | **signalbraun** /signalbrown |
| 46.031.5056.7 | RST16i3/2S B1 M02 GN | C2 | **laubgrün** /leaf green |
| 46.031.5054.1 | RST16i3/2S B1 M02 SW | C1 | **schwarz** /black |
| 46.031.5054.0 | RST16i3/2S B1 M02 GL | C1 | **lichtgrau** /lightgrey |
| Bestellnummer /order number | Typ /type | Kodierung /coding | Farbe /color |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




## Gehäuseausschnitt/ section of housing

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung / Revision |
|---|---|---|
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| | / | |
| c | 01.09.2026 / | |
| b | 13.10.2020 / | |
| a | 09.05.2019 / | |

Maßstab / Scale 1:1

Werkstoff / Material

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet drawn | 22.07.2016 | Hollet |
| geprüft checked | | |
| Normgepr. Stand. check | | |

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 46.031.5054.0 13K — Index: c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST16I3

Bennenung/Title

# BUCHSENTEIL

Geräteanschluss, 3-polig
female connector, device connection, 3 poles