Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.190.0030.0

SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V

samosPRO, IO-Modul mit 8 Eingängen/4 HL-Ausgängen, steckbare Schraubklemme



Art. Nr.	R1.190.0030.0
EAN	4046521309617
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

SIL gemäß IEC 61508	3
Ein-/Ausgänge konfigurierbar	ja

Anschlussdaten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss

Ausgangskreis

Anzahl der Ausgänge	4
Ausgangsstrom	2 A
Kurzschlussschutz, Ausgänge	ja
Art des Digitalausgangs	Transistor
Min. zulässige Spannung am Ausgang	16,8 V
Max. zulässige Spannung am Ausgang	30 V

Sonstige

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Art der Eingangsspannung	DC

Steuerkreis

Anzahl der Eingänge	8
Eingangsstrom bei Signal 1	8 mA
Zulässige Spannung am Eingang	30 V

Versorgungskreis

Nennspannung DC	24 V
Min. Versorgungsspannung bei DC	16,8 V

Max. Versorgungsspannung bei DC	30 V


Abmessungen


Tiefe	121 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.208.9999.9	Leiterplatten-Buchsenleiste SAFETY SCHRAUBKL.SET	Schraub-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
99.209.9999.9	Safety Buchsenteil Set Push In SAFETY PUSH IN SET	Push-In-Klemmenset mit 4 verschiedenen Codierungen für 5 Geräte
R1.190.1010.0	samosPRO SP-CABLE-USB1	samosPRO-Verbindungskabel USB für SP-COP, 1,8 m
56.202.8055.0	Initiatorenklemme WTP 1,5 I/O-3	Initiatorklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,Nennquerschnitt: 1,5 mm²,Baubreite: 3,5 mm,Farbe: grau

ⓐ
Teile Nr. / Part No.
R1.190.0030.0
R1.190.0050.0
R1.190.1050.0







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
ja/yes ☐ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
Werkstoff/ Material	2009 / Tag/ Date / Name gezeichnet drawn: 03.12. Viernekäs geprüft checked: Normgepr. Stand. check:
Zeichnung Nr./ Drawing No. T R1.190.0030.0 01K	
Maßstab/Scale	Maße in mm/Dimensions are in mm
Datei/ File: 031861_A01K_R1.190.0030.0.DCD	Ersatz für/ Replacement for:
ⓐ 19.06.17 Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet Änderung/ Revision	wieland www.wieland-electric.com
Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification samos PRO Schraubklemme steckbar samos PRO plug-in pcb terminal