product data sheet

item no. 02.123.7421.0

female contact 4 QMM

Female contact, turned Ø 2,5 mm, 4 mm2, AWG 12, Sn

item no.	02.123.7421.0
EAN	4015573053441
order unit	200 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

wire strip length	7 mm
min. conductor cross section flexible wire	4 mm²
max. conductor cross section flexible wire	4 mm²
min. UL/CSA wire diamter flexible wire	12 AWG
max. UL/CSA wire diamter flexible wire	12 AWG
connection type	crimp
material	brass
massive contact	yes
contact pin diameter	2.5 mm
inflammability class of insulation material acc. with UL94	other
contact resistance	≤ 1.5 mOhm

accessories

item no.	type	description
05.502.2100.0	crimping die B	Crimp dies for revos crimping tool, usable for crimp-contacts with a cross section of 0.14-1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm² and 4.0 mm²
05.502.3300.0	contact positioner 3	Contact positioner 3
95.101.0800.0	basic crimping tool .	Crimping tool kit
05.502.3500.0	extraction tool 500/690V-SER.	Extraction tool for turned contacts with a diameter of 2.5 mm

technical drawing



1:1



Teilenummer/ part number	Oberfläche/surface
02.123.7401.0	vergoldet/gold-plated
02.123.7401.7	vergoldet /gold-plated
02.123.7402.0	versilbert /silver-plated
02.123.7421.0	verzinnt /tin-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material
Messing
/brass

Maßstab / Scale
5:1

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	31.05.2021	Hoffmann T.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.123.7401.0 13K
Index: a

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

Index a: 26.01.2023 / Datum / Blatt / Date / Sheet
Änderung / Revision

wieland

Type: revos Basic

Bennenung/Title:
Buchsenkontakt
mit Crimpanschluss – 4 mm²
/female connector with crimp connection – 4 mm²

01-QU-RD-32/21

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

2023-02-15 08:51:52 1.000