Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7202.0

Steckerkontakt 1,5 mm² Ag

Steckerkontakte für Crimpanschluß, versilbert, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm



Art. Nr.	05.543.7202.0
EAN	4015573083059
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	16 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	16 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

Technische Zeichnung



a

b

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog	www.wieland-electric.com
additional data see CATALOG or eCATALOG	eshop.wieland-electric.com

Teile-Nr. / part no.	Oberfläche / surface	Hergestellt aus / produced from
05.543.7201.0	vergoldet / gold-plated	05.543.7200.0
05.543.7201.7	vergoldet / gold-plated	05.543.7200.0
05.543.7202.0	versilbert / silver-plated	05.543.7200.0
05.543.7221.0	verzinnt / tin-plated	05.543.7200.0

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach / General tolerance: DIN ISO 2768 - m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: / Sheet: 1 von / of 1

Werkstoff / Material: CuZn36 PB3

Maßstab / Scale: 5:1

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	24.01.2005	Postler

Elektronische Freigabe / Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 05.543.7221.0 01K

Index: c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung / Revision
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
c	28.08.2023 /	/
b	15.07.2015 /	/
a	25.09.2008 /	/

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

wieland

Type

Benennung/Title

STECKER

mit Crimpanschluß 1,5 qmm

male contact with crimp connection 1,5qmm

2023-08-28 11:49:06 1.000

01-QU-RD-32/21

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.