Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.399.9853.5

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BSK /2 0,75 OB

Abzweigsteckverbinder, Abdeckung rot, 3 -polig, mit IDC-Anschluß, Typ: 8113 B/2 SKO.75 OB

Art. Nr.	25.399.9853.5
EAN	4015573502499
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schneidklemmanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	0,75 mm²
Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	0,75 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	0,75 mm²

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	20-18 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	3 A
Strom Factory Wiring	3 A
Querschnitt CSA	20-18 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	3 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	rot
Höhe	12,4 mm
Länge	16 mm

Tiefe	20,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	ohne
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn