Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.334.1253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 12 / 24 G OB

Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 24 -polig, mit parallelem Steckgesicht, Steckrichtung 90° zur Leiterplatte, Raster: 5mm, Typ: 8113 SEG/12/24 G OB

Art. Nr.	27.334.1253.0
EAN	4015573687233
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	24
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	22 mm
Länge	62 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Technische Zeichnung