Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.336.0253.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 2 / 4 W OB

Leiterplatten-2Stock-Stiftleiste, 4 -polig, mit parallelem
Steckgesicht, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Raster: 5mm,
Typ: 8113 SEG/ 2/ 4 W OB

Art. Nr.	27.336.0253.0
EAN	4015573687240
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	22 mm
Länge	12 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Technische Zeichnung

