Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.264.9996.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB OF

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	99.264.9996.0
EAN	4015573287181
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	4
Anzahl der Etagen	1
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	8,4 mm
Länge	21,4 mm
Tiefe	12 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuZn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau
25.220.0453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 4 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.0453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.0453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.0453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.3453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.0453.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau