Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.332.3406.0

# Leiterplatten-Stiftleiste 8113 S / 4 W OB THR

Leiterplatten-Stiftleiste, Anschlusstechnik abhängig vom verwendeten Buchsenteil, 4-polig, mit Lötpin (2,6mm, verzinnt), Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: schwarz, Dieser Artikel ist für das Reflow- und Wellenlöten geeignet



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 25.332.3406.0 |
| EAN | 4015573877757 |
| Bestelleinheit | 50 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Rastermaß | 5 mm |
| Lötprozess | THR |
| Verpackungsart | Schachtel |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Beschriftung | nein |
| Befestigung | ohne |
| Steckrichtung zur Platine | 180° |

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 12 A |
| Bemessungsspannung VG1 | 1000 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |

**Technische Daten UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Spannung UL | 300 V |
| Strom Field Wiring | 15 A |
| Strom Factory Wiring | 15 A |
| Spannung CSA | 300 V |
| Strom CSA | 15 A |

**Sonstige**

| | |
|---|---|
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Farbe | schwarz |
| Höhe | 8,4 mm |
| Länge | 21,4 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis | CuZn |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn |

## Baugruppen

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 25.220.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 TOP OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart:Karton, Farbe: grau |
| 25.220.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 TOP | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß:5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 01.060.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 4 OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 01.060.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 4 | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.320.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.320.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.325.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VR OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.325.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VR | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.326.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.326.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 4 VL | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.820.3453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 4-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.820.0453.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK / 4 TOP | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 4-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |