Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.015.0151.0

Stecker komplett FCS 4 7 ST SA SO0

podisCON Stecker FCS 4,0 7 ST SA; 7-polig, Stifte, 20 A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600V (UL, CSA); mit Verschraubung M25 für Rundleitungen 9-16mm; Schraubanschluss 4,0 qmm; Schutzart IP65; schwarz



Art. Nr.	75.015.0151.0
EAN	4015573889620
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Schutzart (IP)	IP65
Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)	4 mm²
Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig)	1,5 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	6 mm²
Min. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	1,5 mm²
Max. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) mit Aderendhülse	4 mm²
Min. Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig) mit Aderendhülse	1,5 mm²
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Min. Umgebungstemperatur	-30 °C
Bemessungsquerschnitt Energiebus	4 mm²


Abmessungen

Länge	94 mm
Baubreite	57 mm
Bauhöhe	79 mm

Technische Zeichnung


75.015.0151.0
75.015.0153.0






75.015.0151.2
75.015.0153.2


Gewinde für Kabelverschraubung
thread for screwed cable gland
M25x1,5





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit adhesion

Teilenummer/ part-no.	Ausführung/ version	Farbe/color color
75.015.0151.0	mit montierter Verschraubung	schwarz ähnl. RAL 9005
	with assembly screwed cable gland	black similar to RAL 9005
75.015.0151.2	nur Stutzen	schwarz ähnl. RAL 9005
	only with lug	black similar to RAL 9005
75.015.0153.0	mit montierter Verschraubung	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	with assembly screwed cable gland	grey similar to RAL 7035
75.015.0153.2	nur Stutzen	lichtgrau ähnl. RAL 7035
	only with lug	grey similar to RAL 7035



Type/type: FCS 4,0 7 ST SA
20A 500V 6KV 3
20A 50V 6KV 3

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach VU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document VU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

							1.Verwendung: First Use: -	Blatt: Sheet: 1 von of 1
					2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
					gezeichnet drawn	19.07.	Kneitz	T 75.015.0151.0 01K
			Maßstab/Scale 1:1		geprüft checked	-	-	
					Normgeprüft Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
			Werkstoff/Material		Vol. mm³	Oft./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung/Revision	wieland Elektrische Verbindungen		Type		Benennung/Title GEHAEUSE mit Steckereinsatz multipole plug for flat cable socket	

OU-PEM-08/91

7501501001K_4 CADW1019 Kneitz 2006-07-19T13:55:36 1.000