Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.283.2527.0

# Isolierter Verbindungssteg IVBWKN10 - 5

Isolierter Verbindungssteg für Reihenklemmen Typ WKN ..., 5 - polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | Z7.283.2527.0 |
| EAN | 4015573157309 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

## Zulassungen

ATEX

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Rastermaß | 10 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 5 |
| Montageart | schraubbar |
| Isoliert | ja |
| Ausführung | Querverbinder |

Technische Zeichnung

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Gezeichnete Ausführung
drawn version
Z7.283.2627.0



1:1

* spezielle Verpackung
special package

| Teile-Nummer part number | Pole | Type | L | T |
|---|---|---|---|---|
| Z7.283.2227.0 | 2 | IVB WKN10- 2 | 17,2 | 10 |
| Z7.283.2297.0* | | | | |
| Z7.283.2327.0 | 3 | IVB WKN10- 3 | 27,2 | 20 |
| Z7.283.2397.0* | | | | |
| Z7.283.2427.0 | 4 | IVB WKN10- 4 | 37,2 | 30 |
| Z7.283.2497.0* | | | | |
| Z7.283.2527.0 | 5 | IVB WKN10- 5 | 47,2 | 40 |
| Z7.283.2597.0* | | | | |
| Z7.283.2627.0 | 6 | IVB WKN10- 6 | 57,2 | 50 |
| Z7.283.2697.0* | | | | |
| Z7.283.2727.0 | 7 | IVB WKN10- 7 | 67,2 | 60 |
| Z7.283.2797.0* | | | | |
| Z7.283.2827.0 | 8 | IVB WKN10- 8 | 77,2 | 70 |
| Z7.283.2897.0* | | | | |
| Z7.283.2927.0 | 9 | IVB WKN10- 9 | 87,2 | 80 |
| Z7.283.2997.0* | | | | |
| Z7.283.3027.0 | 10 | IVB WKN10-10 | 97,2 | 90 |
| Z7.283.3097.0* | | | | |
| Z7.283.3127.0 | 11 | IVB WKN10-11 | 107,2 | 100 |
| Z7.283.3197.0* | | | | |
| Z7.283.3227.0 | 12 | IVB WKN10-12 | 117,2 | 110 |
| Z7.283.3297.0* | | | | |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

With /E marked dimensions are only valid for internal use
Only inspection dimensions
These dimensions will be especially checked at delivery

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material

Maßstab / Scale: 2:1

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet / drawn | 14.07.2021 | Schmitt J. |

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z7.283.2227.0 13K

Index

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type: IVB WKN10

Bennenung/Title: ISOLIERTER VERBINDUNGSSTEG
für WKN 10/U
Insulated jumper bar

01-QU-RD-32/21