Produktdatenblatt

Art. Nr. Z5.507.1753.0

Kabelverschraubung M32 x 1,5 15 - 21 LG

Kabelverschraubung M32 x 1,5 für Rundleitungen 10 - 21 mm, lichtgrau, Polyamid, Gegenmutter 05.505.0353.0 separat bestellbar



Art. Nr.	Z5.507.1753.0
EAN	4015573653795
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Schutzart (IP)	IP66/IP68
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	ja

Ausführung

Ausführung	Kleinteil


Baugruppen


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
75.456.0053.3	Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG	podis® CON 5G16 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 63 A, Anschlussquerschnitt feindrähtig 1,5 mm² - 16 mm², Ausgang für M32 Kabelverschraubung, IP65, Gehäusefarbe lichtgrau

Technische Zeichnung

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With (f) marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (f) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig





frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	e	.F	.0=lichtgrau/light grey RAL 7035 .1=schwarz/black RAL 9005 .3=silbergrau/silvergrey RAL 7001			
		Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	l	L	SW
		Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
		Z5.507.1853.F		16-28	13	48	46
		Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
		Z5.507.1653.F		18-25	15	41	42
		Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
	e	Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
		Z5.507.1553.0		9-16	11	g 33	28
	c	Z5.507.1453.1		9-16	11	f 33	28
	a b						
		Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
		Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
		Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	25	19
		Z5.507.1153.0			8	f 25	f 19
	d	99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/ light grey					
		Z5.507.1053.1	M16x1,5	2-7	8	24	20
		Z5.507.1053.0			8	24	20

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envolope principle. According to the envolope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach
General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
g	13.05.2024	
f	10.04.2024	
e	22.06.2016	
d	13.10.2015	
c	24.03.2015	
b	27.09.2006	
a	16.08.2006	

Maßstab / Scale: %

Werkstoff / Material: Polyamid

Vol.. --- mm³ | Ofl./Surf. --- mm²

	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn	28.03.2006	Schmitt J.
geprüft checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T Z5.507.1000.0 01K

Index: g

Maße in mm / Dimensions are in mm

Ersatz für / Replacement for:

wieland
www.wieland-electric.com

Type

Bennenung/Title
KABELVERSCHRAUBUNG
cable gland

2024-05-13 09:16:20 1.000

QU-MEE-01/14 a