
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.100.1053.4

Klemmenadapter BAS BAS KL 10 4,0 50

Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 10-polig+PE, kurze Bauform, Buchseneinsatz, SL rechts,



Art. Nr.	70.100.1053.4
EAN	4015573217966
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	10
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C
Geeignet für Reiheneinbau	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	10
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	10
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	4 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²

Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	4 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	20-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
Bauform	kurz (4 Mark.felder)
Lage des Schutzleiters	links

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	verzinnt
Abisolierlänge	12 mm
Übergangswiderstand	# 3 mOhm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	M3/0,5-0,7 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.310.1002.0	Steckereinsatz BAS STS 10 2,5 50 AG	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.310.1040.0	Steckereinsatz BAS STS 10 2,5 50	Steckereinsatz revos basic, Schraubausführung, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
70.311.1040.0	Steckereinsatz BAS STS 10 2,5 50 AU	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten Kontakten
70.312.1040.0	Steckereinsatz BAS STS OD 10 2,5 50	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
70.510.1053.0	Steckereinsatz BAS STF 10 2,5 50	Steckereinsatz revos basic, Federkraftausführung, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.512.1053.0	Steckereinsatz BAS STM 10 2,5 50 AG	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten
70.710.1058.0	Steckereinsatz BAS STC 10 50	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnten Kontakten
71.320.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig
71.325.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig
71.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
71.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.333.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.333.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
71.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig

71.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
71.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.343.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform,10-polig
71.343.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.320.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GA 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverrriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 10-polig
70.325.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GE 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 10-polig
70.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.333.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.333.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.334.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.334.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.337.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
70.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.343.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.343.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.344.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links und rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.415.1053.0	Steckereinsatz BAS STP 10 2,5 50 AG	Steckereinsatz revos basic, 10-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit versilberten Kontakten