
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.516.0353.0

# Steckereinsatz BAS STF 3 2,5 83 AG

Steckereinsatz revos basic, 3-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 830V, mit versilberten Kontakten



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.516.0353.0 |
| EAN | 4015573744424 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Ausführung | Stifteinsatz |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V2 |
| Farbe | grau |
| Steckzyklen | 500 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Geeignet für Reiheneinbau | nein |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Federkraftanschluss |
| Polzahl | 3 |
| Zzgl. Schaltkontakte | 2 |
| Polzahl zu Nennstrom 2 | 0 |
| Polzahl zu Nennstrom 3 | 0 |
| Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt | 5 |
| Mit Drahtschutz | ja |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min. | 0,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max. | 2,5 mm² |
| Schutzkontakt | ja |

**Technische Daten UL/CSA**

| | |
|---|---|
| Nennspannung nach UL/CSA | 600 V |
| Nennstrom nach UL | 16 A |
| Nennstrom nach CSA | 16 A |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Min. | 0,14 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler Draht Max. | 2,5 mm² |
| Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht | 24-12 AWG |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Mit Gehäuse | nein |

**Kontakte**

| | |
|---|---|
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Oberfläche | versilbert |
| Übergangswiderstand | # 3 mOhm |
| Abisolierlänge | 7 mm |

**Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment**

| | |
|---|---|
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | H1/0,5-0,7 Nm |
| Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben | H2/1,2-1,6 Nm |

**Technische Daten DIN EN 61984**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 830 V |
| Nennspannung zu PE | 830 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |

## Zubehör

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 06.502.4000.0 | Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5 | Schraubendreher nach Din 5264 A, Klinge: 0,6x3,5 mm, lange gerade Ausführung |

## Baugruppen

| Art. Nr. | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 71.350.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.350.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.350.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.350.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.352.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.352.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.352.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.352.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.353.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.353.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.353.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.353.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.354.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.354.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.354.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.354.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A5 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP65), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.372.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.372.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.372.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrigeBauform, 10-polig |

| | | |
|---|---|---|
| 71.450.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1 | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.452.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GI10 M20 B1 | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.472.1037.1 | Gehäuseoberteil BAS GOM GL10 M20 B1 | Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung B1 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, M2-polig |
| 76.350.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.350.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.351.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.351.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.351.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.351.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.352.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.352.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.353.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.353.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.353.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.354.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.354.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.354.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.320.1028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GK 10 A | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.325.1028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GP 10 A | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.330.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.330.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.331.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.331.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.333.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.333.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.335.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.335.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.340.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.340.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig |
| 71.341.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 71.341.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.342.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.342.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.343.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform,10-polig |

| | | |
|---|---|---|
| 71.343.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.420.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 10 B | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, offen, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.425.1037.0 | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 10 B | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.430.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 10 M20 B1 | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig |
| 71.431.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1 | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.440.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GR 10 M20 B1 | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 71.441.1037.1 | Gehäuseunterteil BAS GUM GS 10 M20 B1 | Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.330.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.330.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.331.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.331.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.334.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.334.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.335.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.335.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.340.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.340.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig |
| 76.341.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 76.341.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.342.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.342.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.344.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.344.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig |
| 76.345.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 76.345.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.346.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 76.346.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.350.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.350.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.350.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.350.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.352.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.352.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.352.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.352.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |

| | | |
|---|---|---|
| 70.353.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.353.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.353.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.353.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.354.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.354.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.354.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.354.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.355.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.355.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.355.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.355.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.357.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.357.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.357.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.357.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.358.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.358.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.358.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.358.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.359.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.359.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.359.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.359.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.372.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.372.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.372.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.350.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.350.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.350.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.350.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.351.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 10-polig |
| 73.351.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 vorne, hohe Bauform, 10-polig |
| 73.351.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undStutzen M20 vorne, hohe Bauform, 10-polig |

| | | |
|---|---|---|
| 73.351.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 10-polig |
| 73.352.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.352.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.352.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.352.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.353.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.353.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.353.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.353.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.354.1035.0 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A0 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.354.1035.1 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A1 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.354.1035.2 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A2 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.354.1035.3 | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A3 | Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.320.1028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GA 10 A | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.325.1028.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GE 10 A | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.330.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.330.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.331.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.331.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.333.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.333.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.334.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.334.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.335.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.335.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.337.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M25 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.340.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.340.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.341.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 70.341.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.342.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.342.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.343.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 70.343.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig |

| | | |
|---|---|---|
| 70.344.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links und rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.330.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.330.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.331.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.331.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.334.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.334.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.335.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.335.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.340.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.340.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.341.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 73.341.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.342.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM25 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.342.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM25 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.344.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.344.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.345.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig |
| 73.345.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.346.1035.0 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM32 50 A0 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig |
| 73.346.1035.1 | Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM32 50 A1 | Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig |