Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.353.2445.1

Gehäuseoberteil BAS GOE GA 24 M32 50 A1

Gehäuseoberteil-EMV revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelungbzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	70.353.2445.1
EAN	4015573844520
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	ja
Länge	120 mm
Breite	43 mm
Höhe	62 mm