Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.320.2428.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GA 24 A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverrriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	70.320.2428.0
EAN	4015573220119
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	ohne
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	140 mm
Breite	57 mm
Höhe	28 mm

Technische Zeichnung







These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder der GM-Eintragung vorbehalten.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

70.320.2428.0	BAS GOT GA 24 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
www.eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ.
(This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance - - - - -

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: - - - -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Aluminium	gezeichnet drawn	17.06.	Duetsch T.		70.320.2428.0 13K	
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-			
Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm	
grau/grey						
Vol. mm³	Oft./Surf. mm²	Ersatz für/Replacement for: -				

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 24 offen
OPEN HOUSING size 24

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

70320242801K_2 CADW3028 Trescher 2013-09-20T11:19:24 1.000