Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.341.2435.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GS 24 M25 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	71.341.2435.1
EAN	4015573624948
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	144 mm
Breite	57 mm
Höhe	57 mm

Technische Zeichnung








Varianten/Variants
.0



71.341.2435.**1**	BAS GUT GS 24 M25 A**1**	Gewindebohrung /Thread hole	X
71.341.2435.**0**	BAS GUT GS 24 M25 A**0**	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- bestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		Aluminium	gezeichnet drawn	12.07.	Dütsch	T 71.341.2435.0 13K	a
		beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-		
		Maßstab/Scale 1:2	Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm	
		grau/ grey	Vol. mm³	Oft./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
a	05.02.2014/	wieland www.wieland-electric.com	Type revos BASIC			Benennung/Title GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 24-Kabelabgang 1xM25 links housing size 24-cable outlet 1xM25 left	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						

Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With -K- marked dimensions are only valid for internal use

71341245013K_2 CADW3027 Datum 2014-02-05T12:53:49 1.000