Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.340.1635.0

# Gehäuseunterteil BAS GUT GF 16 M25 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.340.1635.0 |
| EAN | 4015573618039 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 16 |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | zweiseitig |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 117 mm |
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 57 mm |

Technische Zeichnung







Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.340.1635.1 | BAS GUT GF 16 M25 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.340.1635.0 | BAS GUT GF 16 M25 A0 | Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com




Bohrbild
/Cut out

Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 | | |
| gezeichnet drawn | 22.05. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.340.1635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

Index | Datum / Blatt Date / Sheet

Änderung/Revision

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title:
GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16-Kabelabgang 2x M25
Housing size 16-Cable outlet 2x M25

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution or utilization of this document or its contents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

70340163501K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:46:09 1:000