Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.320.1628.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GK 16 A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	71.320.1628.0
EAN	4015573225169
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Anbau (Durchführung)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	ohne
Art der Kabeleinführung	ohne
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	113 mm
Breite	44 mm
Höhe	28 mm

Technische Zeichnung








Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / These dimensions will be especially checked at delivery
Ausschließlich Prüfmaße / Only inspection dimensions
Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / With -K- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction of this document and dissemination or use of its contents as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

71.320.1628.0	BAS GUT GK 16 A
Bestellnummer /Order number	Typ /Type

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild /Cut out



Tolerierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		28.06.	Duetsch
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: 71.320.1628.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 16 offen
Open housing size 16

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

71320162801K_2 CADW3028 Tresch 2013-09-20T13:21:08 1.000

OU-PEM-08/91b