Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.345.1035.1

# Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 73.345.1035.1 |
| EAN | 4015573844124 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | sonstige |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 10H |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Querbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 32 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 97 mm |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 91 mm |