
Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.330.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	73.330.1035.1
EAN	4015573843912
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit (E) gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.330.1035.0	BAS GUT GB 10HM25 50 A0
73.330.1035.1	BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach DIN -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung
a	09.06.2005/	

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:

	2004	Tag	Name
Entworfen		13.08.	Kurz H.
Geprüft		-	-
Normgepr.		-	-

wieland
Elektrische Verbindungen

Zeichnung Nr.: T 73.330.1035.0 01K
Index: a
Ersatz für: -

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
housing lower part
Größe/size 10 2x M25

73330103501K_4 CADM027 deutsch 2005-06-15T11:06:00 1.000