Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.340.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM25 50 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	76.340.1035.0
EAN	4015573844254
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm

Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1





These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Æ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Æ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Ausführung/version .0







Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.340.1035.0	BAS GUT GR 10HM25 50 A0
76.340.1035.1	BAS GUT GR 10HM25 50 A1

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TGM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TGM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance –

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: –

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Werkstoff/Material

	Tag/Date	Name
2007		
gezeichnet drawn	27.03.	Duetsch T.
geprüft checked	-	-
Normgep. Stand. check	-	-

Maßstab/Scale %

Zeichnung Nr./Drawing No. T 76.340.1035.0 01K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: s. Tabelle / see table

Benennung/Title
HOUSING
GEHAEUSEUNTERTEIL
Größe/size 10 2x M25 mit Deckel/with cap
hohe Bauform/increased height design

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76340103500IK_4 CADW1045 duetsch 2007-03-27T13:45:18 1:000

OU-PEM-08/91