Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.342.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	71.342.1035.1
EAN	4015573624801
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm

Technische Zeichnung








Varianten/Variants
.0



71.342.1035.1	BAS GUT GT 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.342.1035.0	BAS GUT GT 10 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der-gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use:

Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. / Index
Aluminium	gezeichnet drawn	01.07.	Treschan	T	71.342.1035.0 13K
beschichtet/coated	geprüft checked	-	-		
Maßstab/Scale 1:1	Normgepr. Stand. check	-	-		
grau/grey					Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol. mm³ Oft./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 rechts
Housing size 10-cable outlet 1xM20 right

Index | Datum / Blatt Date / Sheet
Änderung/Revision

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -E- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -E- marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.