Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.345.0635.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.345.0635.1
EAN	4015573823594
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	58 mm
Höhe	72,2 mm


Technische Zeichnung


Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0







weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.345.0635.0	HD GUT GS 6HM32 69 A0
73.345.0635.1	HD GUT GS 6HM32 69 A1

Freitoleranz nach -
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
1.Verwendung: -
Bl.: 1 von 1

Buchstabe	Datum / Blatt	Änderung

Maßstab: x
Werkstoff und Oberfläche:
Vol. mm³ Oft. mm³

	Tag	Name
2004		
Entworfen	10.11.	Dütsch T.
Geprüft	-	-
Normgepr.	-	-

T | Zeichnung Nr. 73.345.0635.0 01K | Index

Ersatz für: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Benennung
GEHAEUSEUNTERTEIL
HOUSING LOWER PART
Größe/size 6 1x M32 mit Deckel/with cover

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ø gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73345063501K_4 CADKO27 deutsch 2004-11-16T14:38:30 1.000