Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.341.0635.1

# Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.341.0635.1 |
| EAN | 4015573618084 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde |
| Mit Kabelverschraubung | nein |
| Gewindegröße M | 20 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | ja |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 84 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 54,5 mm |

Technische Zeichnung




Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.341.0635.**1** | BAS GUT GS 6 M20 A**1** | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.341.0635.**0** | BAS GUT GS 6 M20 A**0** | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der-gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff/Material | | 2013 | Tag/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. 70.341.0635.0 13K |
| Aluminium beschichtet/coated grau/grey | | gezeichnet drawn | 21.05. | Treschan | |
| Maßstab/Scale 1:2 | | geprüft checked | - | - | |
| | | Normgepr. Stand. check | - | - | Maße in mm/Dimensions are in mm |
| Vol. mm³ | Oft./Surf. mm² | Ersatz für/Replacement for: - | | | |

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20 links
Housing size 6-cable outlet 1x M20 left

Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

7034106350113K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T12:46:42 1.000