
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.335.0635.0

# Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 50 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 70.335.0635.0 |
| EAN | 4015573707887 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten


**Allgemein**


| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| UV-beständig | ja |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige |
| Einsatztemperaturbereich min. | -40 °C |
| Einsatztemperaturbereich max. | 120 °C |


**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Baugröße | 6 |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung | Längsbügel |
| Kabeleinführung | seitlich |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung |
| Mit Kabelverschraubung | ja |
| Gewindegröße M | 25 |
| Gewindegröße PG | |
| Klappdeckel | nein |
| EMV-Ausführung | nein |
| Länge | 84 mm |
| Breite | 52 mm |
| Höhe | 54,7 mm |

Technische Zeichnung




Varianten/Variants
.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| 70.33$^{5}_{1}$.0635.1 | BAS GUT GM 6 M25/M20 A1 | Gewindebohrung /Thread hole | X |
| 70.33$^{5}_{1}$.0635.0 | BAS GUT GM 6 M25/M20 A0 | Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled | |
| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Varianten /Variants | der gestellt /drawed |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out




Toleranzsystem Größe ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (Das ISO-Standard beschreibt das Hüllprinzip. Nach dem Hüllprinzip sind die Abweichungen der Form und Parallelität durch die Größentoleranzen begrenzt. / This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen. CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - First Use: -

Blatt: 1 Sheet: 1 von of 1

| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | Änderung/Revision |
|---|---|---|
| / | / | / |

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

| | Tag/Date | Name |
|---|---|---|
| 2013 gezeichnet drawn | 03.05. | Treschan |
| geprüft checked | - | - |
| Normgepr. Stand. check | - | - |

Ersatz für/Replacement for: -

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.331.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 links
Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 left

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit -K- gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With -K- marked dimensions are only valid for internal use

70331063501K_2 CADWORX28 Treschan 2013-09-20T11:25:28 1.000