Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.332.0635.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig

Art. Nr.	70.332.0635.1
EAN	4015573599581
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


Ausführung

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	52 mm
Höhe	54,7 mm

Technische Zeichnung








Varianten/Variants
.0



$70.33\,^{6}_{2}.0635.1$	BAS GUT GN 6 M25/M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
$70.33\,^{6}_{2}.0635.0$	BAS GUT GN 6 M25/M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gestellt /drawed

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Bohrbild
/Cut out



Toleranzierung Size ISO 14405Ⓔ/Tolerance system Size ISO 14405Ⓔ. (This ISO-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: First Use: -

Blatt: Sheet: 1 von of 1

Index	Änderung/Revision	Datum / Blatt Date / Sheet
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/
/	/	/

Werkstoff/Material: Aluminium beschichtet/coated grau/grey

Maßstab/Scale: 1:2

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2013	Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		03.05.	Treschan
geprüft checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 70.332.0635.0 13K

Index

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type: revos BASIC

Benennung/Title: GEHAEUSEUNTERTEIL
Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20/M25 rechts
Housing size 6-cable outlet 1x M20/M25 right

70332063501 3K_2 CADW3028 Treschan 2013-09-20T11:26:45 1:000

OU-PEM-08/91b

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With ✓ marked dimensions are only valid for internal use
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit ✓ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig