product data sheet

item no. 05.545.0221.8

male contact CRIMP RST20i4/i5 2,5QMM

RST20i5/4 crimp contact, male, 20A, for cross section 2.5 mm²/ AWG14



item no.	05.545.0221.8
EAN	4015573865310
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals


technical data


technical data

nominal cross section	2.5 mm²
type of construction	crimp contacts for 4-/5-pole
version of construction	male

technical drawing


gezeichnete Ausfuehrung / drawn version: 05.545.0321.8






Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton


Teilschnitt A-A
partial cross section A-A





ⓑ 05.545.0321.8	4,0 mm²	- ohne - - without-	2,85 mm	3,9 mm
05.545.0221.8	2,5 mm²	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
05.545.0121.8	1,5 mm²	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
05.545.0021.8	0,75-1 mm²	- ohne - - without-	1,45 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	ødi	øDa

gezeichnete Ausführung: 05.545.0221.8/
drawn version: 05.545.0221.8



Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167.
(This DIN-standard desbribes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach DIN 2768-m / General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / CAD - drawing, no manual modifications allowed

1.Verwendung: - / First Use: -

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Index	Datum / Blatt / Date / Sheet	Änderung/Revision
c	25.08.2011	
b	16.05.2011	
a	27.10.2006	

Werkstoff/Material: CuZn versilbert/silver-plated

Maßstab/Scale: 5:1

Vol. mm³ Oft./Surf. mm²

	2006	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn		09.05.	Kneitz
geprüft / checked		-	-
Normgepr. Stand. check		-	-

Ersatz für/Replacement for: -

wieland
Elektrische Verbindungen

Type für RSTxx15C

Benennung/Title: STECKERKONTAKT
male contact
Crimpkontakt Ø2,0mm; Anschlussquerschnitt 0,75-4qmm
crimpcontact Ø2,0mm; connection cross-section 0,75-4qmm

Zeichnung Nr./Drawing No.: T 05.545.0021.8 01K

Index: c

Maße in mm/Dimensions are in mm

0554500218O1K_2 CADW2051 Ritter 2011-09-02T13:33:29 1.000

OU-PEM-08/91

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft / Ausschließlich Prüfmaße / Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig / These dimensions will be especially checked at delivery / Only inspection dimensions / With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.