product data sheet

item no. 02.125.5621.8

female contact CRIMP RST20i4/i5 1,5QMM

RST20i5/4 crimp contact, female, 20A, for cross section 1.5 mm²/ AWG16



item no.	02.125.5621.8
EAN	4015573865259
order unit	1 piece(s)

certificates / approvals


technical data


technical data

nominal cross section	1.5 mm²
type of construction	crimp contacts for 4-/5-pole
version of construction	female

technical drawing


gezeichnete Ausführung / drawn version: 02.125.58XX.X





Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton
packaging unit: per 100 per carton

Teilschnitt A-A
partial cross section A-A



		ⓐ			
02.125.5821.8	versilbert/ silver-plated	4,0 mm²	- ohne - - without-	2,85 mm	3,9 mm
02.125.5721.8	versilbert/ silver-plated	2,5 mm²	2 Rillen 2 chamfer	2,25 mm	3,45 mm
02.125.5621.8	versilbert/ silver-plated	1,5 mm²	1 Rille 1 chamfer	1,75 mm	3,0 mm
02.125.5521.8	versilbert/ silver-plated	0,75-1 mm²	- ohne - - without-	1,45 mm	2,6 mm
02.127.3621.8	versilbert/ silver-plated	0,35 mm²	1 Rille 1 chamfer	1,15 mm	2,6 mm
Teile-Nr. part-no.	Oberfläche surface	Anschluss-querschnitt connection cross-section	Kenn-zeichnung marking	ød$_i$	øD$_a$

ⓒ

ⓑ

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With Ⓔ marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit Ⓔ gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. / conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance: DIN 2768-m

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: / First Use:

Blatt: 1 von 1 / Sheet: 1 of 1

Maßstab / Scale: 5:1

Werkstoff / Material

	Tag/Date	Name
gezeichnet / drawn	03.01.2012	Ritter
geprüft / checked		
Normgepr. Stand. check		

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 02.125.5500.0 01K

Index: c

Maße in mm / Dimensions are in mm

Index	Datum / Blatt Date / Sheet	Änderung / Revision
c	29.07.2020 /	
b	25.06.2020 /	
a	10.06.2015 /	

Vol. mm³ Ofl./Srf. mm²


Ersatz für / Replacement for: 02.125.5502.001K

wieland
www.wieland-electric.com

Type: RST2014/5

Bennenung/Title: BUCHSENKONTAKT
female contact
Crimpkontakt Ø2,0mm; Anschlussquerschnitt 0,35-1qmm
crimpcontact Ø2,0mm; connection cross-section 0,35-1qmm

M1:1



gezeichnete Ausführung: 02.125.57XX.X/
drawn version: 02.125.57XX.X

Kennzeichnungsrille(n)
marking chamfer

