Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.712.0000.7

Konfektionierte Leitung RST20I3K1BF 15 15SW

RST® CLASSIC Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	99.712.0000.7
EAN	4015573983687
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Durchgangswiderstand	18,2 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,9 mm
Leitungsart	Buchse - SchuKo-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	SchuKo-Stecker

Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh/St

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m