Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.032.0153.0

# Steckverbinder RST20I3F S2 ZR2 V GL

RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau



| | |
|---|---|
| Art. Nr. | 96.032.0153.0 |
| EAN | 4015573743816 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

## Zulassungen

## Technische Daten

**Hinweis**

| | |
|---|---|
| Hinweis | Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen |

**Allgemein**

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Zugentlastung | ja |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | lichtgrau |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | lichtgrau |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7035 |

**Anschlussdaten**

| | |
|---|---|
| Kabeldurchmesser max. | 14 mm |
| Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max. | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol | 2 |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² min. | 0,75 mm² |
| Anschlussquerschnitt mehrdrähtig mm² max. | 1,5 mm² |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Abisolierlänge | 14,5 mm |

**Ausführung**

| | |
|---|---|
| Ausführung | Stecker |
| Anschlussart | Federkraftanschluss |

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |


**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0,27 kWh/St |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Länge | 79,1 mm |
| Breite | 34,6 mm |
| Höhe | 34,6 mm |

## Technische Zeichnung




| Teile-Nr./ part-nr. | Pos. 1 Kontaktteil contact part | Pos. 2 Griffhülse grip sleeve |
|---|---|---|
| 96.032.0153.1 | schwarz / black | schwarz / black |
| 96.032.0153.0 | lichtgrau / lightgrey | lichtgrau / lightgrey |
| G0.000.0353.8 | lichtgrau / lightgrey / | schwarz black |